
LIMAS DIAMANTE PLANAS Y CUÑA CON PORTALIMAS




	LIMAS DIAMA	NTE PLANAS	
REF.	MEDIDAS	ESPESOR	GR.
MS15-D30	15x15x68	0,4	D30
MS15-D54	15x15x68	0,5	D54
MS15-D91	15x15x68	1,0	D91
MS15-D126	15x15x68	1,2	D126
MS25-D30	25x25x68	0,4	D30
MS25-D54	25x25x68	0,5	D54
MS25-D91	25x25x68	1,0	D91
MS25-D126	25x25x68	1,2	D126




SET SISTEMA MULTILIMAS PLANAS

REF. = MSSET 2

- Consta de = MS15-D91 MS15-D126 MS25-D91 - MS25-D126
- También se pueden montar otros tipos de set a conveniencia.



L	IMAS DIAMA	NTE CUÑA	
REF.	MEDIDAS	ESPESOR MAX.	GR.
MS15x1 DE D54	15x25x78	1,15 - 1,20	D54
MS15x1 DE D91	15x25x78	1,20 - 1,25	D91
MS15x1 DE D126	15x25x78	1,30 - 1,35	D126



SET SISTEMA MULTILIMAS CUÑA


REF. = MSSET - SVC

- Consta de = MS15x1 DE D54 - MS15x1 DE D91 MS15x1 DE D126



LIMAS CUÑA MAQUINA, ESPECIALES PARA RANURAS MUY ESTRECHAS

REF.	GR.	Т	N	L	L1	T1	d	LARGO TOTAL
DHB31530	D54	0,35	3,15	30	15	1,70	3,0	56
DHB31530	D91	0,40	3,25	30	15	1,70	3,0	56
DHB31545	D30	0,30	3,05	45	15	1,70	3,0	72
DHB31545	D54	0,35	3,15	45	15	1,70	3,0	72
DHB31545	D91	0,40	3,25	45	15	1,70	3,0	72
DHB61530	D30	0,45	6,10	30	15	1,35	3,0	56
DHB61530	D54	0,50	6,15	30	15	1,35	3,0	56
DHB61545	D30	0,30	6,10	45	15	1,35	3,0	72
DHB61545	D54	0,35	6,15	45	15	1,35	3,0	72
DHB61545	D91	0,45	6,20	45	15	1,35	3,0	72



9.48

PULIDO POR ULTRASONIDOS



USO DE LAS HERRAMIENTAS.

Herramientas para máquina y pieza de mano según modelo.

Las herramientas mencionadas en este catálogo pueden usarse con todos los modelos Ultraform y Sonofile. Hay tres clases de tipos de rosca, M4, M6 y M8. Por favor mire la tabla y seleccione la herramienta.

Modelo	Tipo pieza mano	M4	M6	M8 -
UF-2100	UF-7000	0	0	0
UF-3000 UF-5000	UF-9000	© 1	×	×
UF-2600 UF-5600	UF-9700	0	©	×
UF-1000	UF-1600	0	×	×

- Aplicar directamente a la pieza de mano.
- Aplicar con adaptador.
- × No aplicable.

CODIGO DE COLORES.

Todas las herramientas de diamante de las Ultraform, Sonofile tienen un código de color para identificar el grano según la siguiente tabla.

Color	Grano	micras (µm)
Rojo	#200	68
Negro	#320	40
Azul	#500	35
Blanco	#600	28
Verde	#1000	15

PIEDRAS, RUBY PARA ULTRASONIDOS



Exactitud en la clasificación del tamaño de las partículas (17 micras).


Diseñado para acabado fino.

Rápido corte sobre superficies blandas.

Puede ser configurado con limas o piedras de diamante para acabar superficies intrincadas.

Ideal para el trabajo de detalles pequeños y adaptar esquinas redondeadas.









RFA.	DØ	
SR-1402	2	
SR-1403	3	








RFA.	T	
SR-2402	2	
SR-2403	3	








RFA.	Т	
SR-7402	2	
SR-7403	3	







RFA.	Т	W
SR-4451	1	-
SR-4452	2	5

LIMAS DE DIAMANTE PARA ULTRASONIDOS



Limas de diamante Electro-depositadas.


Exactitud en la clasificación de tamaño de las partículas (68 ~ 28 micron).

Usar para el acabado intermedio.

Corte rápido.


Excelente para el acabado de ranuras en paredes laterales y superficies encorvadas ó lisas.








0	-		
	X	1	
		1	




RFA.	Grano	W	
SE-6803	#200		
SE-6703	#320	3	
SE-6503	#600		



RFA.

SE-4841




RFA.	Grano	· W
SE-5845	#200	4
SE-5745	#320	
SE-5545	#600	

Grano


#200






RFA.	Grano	W
SE-5832	#200	
SE-5732	#320	3
SE-5532	#600	






RFA.	Grano	W
SE-8851	#200	
SE-8751	#320	5
SE-8551	#600	






RFA.	Grano	W
SE-9801	#200	1
SE-9701	#320	1
SE-9501	#600	1
SE-9802	#200	2
SE-9702	#320	2
SE-9502	#600	2






RFA.	Grano	W
SE-7841	#200	
SE-7741	#320	4
SE-7541	#600	






RFA.	Grano	W
ME-9881	#200	8
ME-9781	#320	8
ME-9581	#600	8
ME-9851	#200	5
ME-9751	#320	5
ME-9551	#600	5





RFA.	Grano	W
SE-3803	#200	
SE-3703	#320	3
SE-3503	#600	



RFA.	Grano	W
LE-5881	#200	8
LE-5781	#320	8
LE-5581	#600	8
LE-5851	#200	5
LE-5751	#320	5
LE-5551	#600	5

PIEDRA DIAMANTE SINTERIZADO PARA ULTRASONIDOS




PIEDRA DE DIAMANTE ADHERIDA CON RESINA

Piedra unida con matriz diamantada.

Elimina rápida y exactamente todas las superficies.


Conveniente para superficies centrales EDM y para acabados libres de rayas.

Uselo con lubricante de viscosidad bajo.



RFA.	GRANO	W
MD-4872	# 200	
MD-4772	# 320	6
MD-4672	# 500	0
MD-4372	# 1000	





RFA.	GRANO	W
MD-4812	# 200	10
MD-4712	# 320	
MD-4612	# 500	
MD-4312	# 1000	


PIEDRA DIAMANTE


Partículas de diamante adheridas en una matriz metálica.

Exactitud en la clasificación del tamaño de las partículas (68 ~ 15 micron).


Usado para desbaste y acabado fino.










RFA.	GRANO	W
LD-4882	# 200	
LD-4782	# 320	20
LD-4682	# 500	20
LD-4382	# 1000	





RFA.	GRANO	W
MD-5854	# 200	
MD-5754	# 320	5
MD-5654	# 500	5
MD-5354	# 1000	






RFA.	GRANO	W
SD-4835	# 200	3
SD-4735	# 320	3
SD-4635	# 500	3
SD-4335	# 1000	3
SD-4855	# 200	5
SD-4755	# 320	5
SD-4655	# 500	5
SD-4355	# 1000	5

PIEDRAS DIAMANTE SINTERIZADO PARA ULTRASONIDOS






PEDIDO: RFA.

RFA.	GRANO	W
SD-2802	200	2.0
SD-2702	320	2.0
SD-2602	500	2.0
SD-2302	1000	2.0
SD-4832	200	3.0
SD-4732	320	3.0
SD-4632	500	3.0
SD-4332	1000	3.0

1_		1000	
-	-53		-
	-62		-
-			


RFA.	GRANO
SD-5861	200
SD-5761	320
SD-5661	500
SD-5361	1000




RFA.	GRANO	W
SD-4831	200	3.0
SD-4731	320	3.0
SD-4631	500	3.0
SD-4331	1000	3.0
SD-4851	200	5.0
SD-4751	320	5.0
SD-4651	500	5.0
SD-4351	1000	5.0


da Ma		
TAD	LIGHT.	
12	5	5 1.5
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

RFA.	GRANO
SD-7855	200
SD-7755	320
SD-7655	500
SD-7355	1000






RFA.	GRANO
SD-4861	200
SD-4761	320
SD-4661	500
SD-4361	1000



	RFA.	GRANO	W
	SD-5821	200	2.0
	SD-5721	320	2.0
٧	SD-5621	500	2.0
	SD-5321	1000	2.0
	SD-5831	200	3.0
	SD-5731	320	3.0
	SD-5631	500	3.0
	SD-5331	1000	3.0

M 4		
1		
		→ → 1.0
		1 11 1 1
		5 5
-	125-	
-	134	


RFA.	GRANO	
SD-8851	200	
SD-8751	320	
SD-8651	500	
SD-8351	1000	




RFA.	GRANO	W
SD-5841	200	4.0
SD-5741	320	4.0
SD-5641	500	4.0
SD-5341	1000	4.0
SD-5851	200	5.0
SD-5751	320	5.0
SD-5651	500	5.0
SD-5351	1000	5.0

			6
25		1	1
		1.5	
	25 34		1.5

RFA.	GRANO
SD-4862	200
SD-4762	320
SD-4662	500
SD-4362	1000



RFA.	GRANO	L1	L2	D
SD-1802	200	37	7.0	2.0
SD-1702	320	37	7.0	2.0
SD-1602	500	37	7.0	2.0
SD-1302	1000	37	7.0	2.0
SD-1803	200	39	10	3.0
SD-1703	320	39	10	3.0
SD-1603	500	39	10	3.0
SD-1303	1000	39	10	3.0



M6 R5
W
10 900
→ 30 →
42 →

RFA.	GRANO
SD-7885	200
SD-7785	320
SD-7685	500
SD-7385	1000


RFA.	GRANO
MD-1825	200
MD-1725	320
MD-1625	500
MD-1325	1000

PIEDRAS DIAMANTE SINTERIZADAS PARA ULTRASONIDOS










RFA.	GRANO
MD-9865	200
MD-9765	320
MD-9665	500
MD-9365	1000

9.49.


PORTALIMAS PARA ULTRASONIDOS








D
2.0
3.0
3.3




RFA. MS-0064

Para utilizar herramientas M4 con UF-9700







RFA.	Т
MX-4008	0.8
MX-4010	1.0
MX-4020	2.0
MX-4030	3.0
MX-4033	3.3



Para utilizar herramientas M6 con UF-7000



RFA.	D
MX-1140	4.0
MX-1150	5.0
MX-1160	6.0




RFA.	
SL-1000	

Para utilizar herramientas M4 con UF-7000

M6 T T 110 13

RFA.	Т
MX-4110	1.0
MX-4120	2.0
MX-4130	3.3
MX-4133	3.3
MX-4140	4.0
MX-4150	5.0

Varilla de extensión para emplear sólamente herramientas M4



RFA.	L
SL-1080	80
SL-1060	160


PORTA HERRAMIENTAS PARA ULTRASONIDOS



Porta herramienta para resinas, limas cerámicas, S-D-S y aplicadores de pulir. Suministramos con una gran variedad de tamaños redondos y planos. Seleccione la medida que corresponde con el tamaño y forma del aplicador.




Para usar con aplicadores de madera cilíndrica, latón, cobre - limas cerámicas.



RFA.	DØ	
SX-1002	2	
SX-1024	2.4	
SX-1003	3	
SX-1033	3.2	

430	-			
M		169		
4				
	-		EAS.	
		4	200	

Para usar con aplicadores de latón, cobre, SS-4152.






RFA.	DØ	Т
SX-4012		



Para usar con aplicadores de madera.






RFA.	DØ	Т
SX-1004	4	
SX-1005	5	
SX-1006	6	



Para usar con aplicadores de madera y limas cerámicas.






RFA.	DØ	Т
SX-4005		0.5
SX-4008		0.8
SX-4011		1.0
SX-4015		1.5
SX-4021		2.0
SX-4031		3.0
SX-4033		3.2




Para usar con aplicadores de madera blanda largo entre 30-80 mm.





RFA.	DØ	Т
LX-1004	4.1	
LX-1055	5.5	





	12	
12		

RFA.	DØ	Т
LX-4011		1.1
LX-4012		2.1
LX-4013		3.1
LX-4031		3.3
LX-4014		4.1
LX-4015		5.1

9.50. HOJAS DE DIAMANTE AUTO-ADHESIVAS



LAS HOJAS DE DIAMANTE SE UTILIZAN PARA EL PULIDO DE LAS SUPERFICIES DES-PUES DEL MECANIZADO.

SE PUEDEN CORTAR A LA MEDIDA DESEADA SEGUN LAS NECESIDADES.

MEDIDAS					GRANOS	•			
50 x 100 mm	120	150	200	300	400	600	800	1200	1800

9.51. PASTAS SOLIDAS DE PULIMENTACIÓN Y ACABADO



MEDIDAS: 45 x 65 x 200 mm. LARGO

COLOR BLANCO = PASTA DE ACABADO PARA

ACERO E INOXIDABLES

COLOR MARRON = PASTA DE PREPULIDO PARA

METALES NO FERROSOS Y PLASTICOS.


LATON - ALUMINIO - ZAMAK

COLOR VERDE = PASTA DE SUPERACABADO PARA

METALES DUROS (CROMO)


TUBO AUTOSOL





PASTA AUTOPULIDO SUPERACABADO TUBO DE 100 GRS. AYUDA AL DESMOLDEO





PASTA DE DIAMANTE FS DE MAXIMA CALIDAD, DE 5 GRAMOS

COLOR	REFERENCIA	MICRAS	APLICACION
Gris	.1/10 FS	1/10	Pulido Final
Gris	1/4 FS	1/4	Pulido Final
Azul	1 FS	1	Pulido Final
Verde	3 FS	3	Pulido Final
Amarillo	6 FS	6	Lapeado y prepulido
Rojo	8 FS	8	Lapeado y prepulido
Marrón	14 FS	14	Lapeado y prepulido
Caoba	25 FS	25	Rápida eliminación de material o desbaste
Púrpura	45 FS	45	Rápida eliminación de material o desbaste
Naranja	60 FS	60	Rápida eliminación de material o desbaste
Blanco	90 FS .	90	Rápida eliminación de material o desbaste

Por vez primera, la óptima capacidad de corte de los diamantes naturales se combinan con la mayor duración de los diamantes sintéticos, seleccionados en una mezcla equilibrada con precisión para dar al compuesto de diamante más rapidez de corte y mayor duración sobre cualquier otro tipo de compuesto de abrasivo que haya usado antes. Encontrará que el DIAMANTE FS, cortará más rápido y se esparcerá más.

Su envase le permitirá economizar diamante y le resultará de fácil utilización.

El fluido a utilizar con el DIAMANTE FS, es el tipo OS.

Para cambio de grano de diamante, utilice líquido limpiador.


También en 10 gramos.

PEDIDO: REFERENCIA

9.53. APLICADORES MADERA - FIELTRO

VARILLAS MADERA DURAY BLANDA

CILIND. Y CONOS MADERA DURA Y BLANDA



LARGO = 150 mm.

1		The
الم	4	53
		IJ

EJE = 1/8"

RFA. BLANDA	RFA. DURA	MEDIDA	FORMA
PA 001	PA 011	1/8" x 1/8"	
PA 002	PA 012	1/8" x b/g "	
PA 003	PA 013	3/16" x 3/16"	
PA 004	PA 014	1/4" x 1/4"	
PA 005	PA 015	5/16" x 1/2"	
PA 006	PA 016	5/16" x 3/4"	
PA 101	PA 111	1/8"	0
PA 102	PA 112	3/16"	0
PA 103	PA 113	1/4"	0

PEDIDO = RFA.


CILINDROS	RFA. BLANDO	RFA. DURO
1/4 x 5/8	PA 201	PA 211
.1/2 x 3/4	PA 202	PA 212
3/4 x 1 1/8	PA 203	PA 213

CONOS	RFA. BLANDO	RFA. DURO
3/8 x 5/8"	PA 301	PA 311
1/2 x 1 1/4"	PA 302	PA 312
3/4 x 1 3/4"	PA 303	PA 313

FIELTROS

CILIND. Y CONOS DE FIELTROS

EJE = 1/8"







CILINDROS	RFA.	CONOS	RFA.
1/4"x3/8"	PA 401	1/4"x1/2"	PA 501
3/8"x1/2"	PA 402	3/8"x3/4"	PA 502
1/2"x3/4"	PA 403	1/2"x1"	PA 503
3/4"x1"	PA 404	5/8"x1 1/8"	PA 504

MEDIDA LARGO FS 12 13 x 13 100 -45° FS 14 100 PA 801 1"x3"x1/8" 1"x2"x3/32 PA 802


MUELAS MONTADAS TIPO SCOTCH BRITE



PEDIDO = GRANO

JUEGO = 14 PIEZAS

GRANO	COLOR	
240	AMARILLO	
320	VERDE	
400	NARANJA	
600	ROSA	
800	MORADO	
1000	MARRON	
1500	AZUL	



9.53. APLICADORES MADERA - FIELTRO - LIJA ER.




MADERA DURA

MADERA BLANDA



RFA. DURA	RFA. BLANDA	MEDIDA	FORMA
SLS14S	SWS14S	1/4 x 1/4 x 1 1/2	
SLS14R	SWS14R	1/4 x 1 1/2	0



FIELTRO





RFA.	MEDIDA	FORMA
FL14	1/4 x 1/4 x 1 1/2	

CONOS FIELTRO SIN EJE (CONSULTAR)

DISCOS FIELTRO (CONSULTAR)







BLOQUE MANUAL ELASTICO SINTETICO CARBURO SILICIO

 $MEDIDAS = 80 \times 50 \times 20 \text{ mm}$ GR = 60 - 120 - 240



APLICACION = METAL - PINTURA/LACA - VIDRIO/PIEDRA PLASTICO - CUERO/PIEL - MADERA

DISCO PIEDRA



RFA.	GR.	
5331	Ø 30 # 60	
5332	Ø 30 # 100	
5333	Ø 30 # 150	

Pack standar 24 pas

DISCOS LIJA



RFA.	GR.
5341	Ø 30 # 60
Pack 130	

RFA.	GR.
5342	Ø 30 # 100
D L - 4 4 0	

Pack 140.

RFA.	GR.	
5343	Ø 30 # 150	
5344	Ø 30 # 240	
5345	Ø 30 # 400	
5346	Ø 30 # 600	

Pack 150 más 1 porta

PORTA DISCOS LIJA

RFA 5391 Pack 10.



APLICADORES FIELTRO - HILO LATON (FE-Aº) GAMUZA, ETC.



9.55.

PEQUEÑOS FIELTROS MONTADOS Y DISCOS FIELTRO



		Ĭ		9	7
Ref.	Ref. 1.645	Ref. 1.646	Ref. 1.647	Ref. 1.666	Ref. 1.672
Tipo	Pequeño fieltro	Pequeño fieltro	Pequeño fieltro	Disco	Lenteja
Medida	7 Ø x 15	8 Ø x 13 Ø x 12	10 Ø x 8 Ø x 18	22 Ø x 5	22 Ø x 5
Eje	2,35 Ø x 30	2,35 Ø x 30	2,35 Ø x 30	2,35 Ø x 40	2,35 Ø x 40

₽ x 1			
Ref.	Ref. 1.670	Ref. 1.628	Ref. 127343
Medida	22 Ø x 5	50 Ø x 10	100 Ø x 20

9.56.

CEPILLITOS CIRCULARES, BROCHAS Y DE COPA



	1	1	1	~	1	1	1	1	1	9
Ref.	Ref. 1.678	Ref. 1.679	Ref. 1.681	Ref. 1.684	Ref. 1.685	Ref. 1.765	Ref. 1.757	Ref. 1.777	Ref. 1.773	Ref. 1.771
Material	Cerda negra	Cerda blanca	Cerda blanca	Hilo latón	Hilo acero	Pelo de cabra	Tela de fieltro	Muselina	Gamuza	Borrego
Medida	21 Ø	21 Ø	19 Ø	21 Ø	21 Ø	21 Ø	21 Ø	21 Ø	21 Ø	21 Ø

						4		~
Ref.	Ref. 1.714	Ref. 1.715	Ref. 1.716	Ref. 1.717	Ref. 33627	Ref. 1.728	Ref. 1.729	Ref. 108807
Material	Cerda negra	Cerda blanca	Hilo latón	Hilo acero	Pelo de cabra	Hilo latón	Hilo acero	Malla abrasiva
Medida	6 Ø x 10	6 Ø x 10	6 Ø x 10	6 Ø x 10	6 Ø x 10	14 Ø x 8	14 Ø x 8	21 Ø Fino


Soporte para cepillos

Ref. 1.796 Soporte con 30 cepillos p.m.



9.57. SOPORTES PARA HERRAMIENTAS






SOPORTE DE 180° DE LIBERTAD

MANDRILES

PEDIDO = REF.



The state of the s	
	IV

RFA.	Ø EJE	ROSCA		
M1	3/32"	1/16"		
M2	3/32"	1/16"		
M305D	1/8"	1/16"		

9.58

PORTA PIEDRA - PORTA LIMAS Y OTROS



ADMITE 6 x 6

RFA. H 12

ADMITE 13 x 6



RFA. H 101 - 3/16

EJE = 1/8

EJE = 3/16

ADMITE = 1/2 x 1/16 - 1/4 x 1/16 - 1/4 x 1/8 - 5/32 x 5/32



RFA. H 102

RFA. H 102 - 3/16

EJE = 1/8

EJE = 3/16

ADMITE = $1/2 \times 1/8 - 1/4 \times 1/4 - 1/4 \text{ Rd.} - 1/4 \text{ TR}$



RFA. H 112

ADMITE 1 x 1/2" LARGO 7 1/2"



PORTALAMINAS CERAMICA

RFA. NSKSH4

- ADMITE = 1x4

RFA. NSKSH6

- ADMITE = 1x6

RFA. NSKSH10

- ADMITE = 1x10



RFA. H 2018

- EJE 1/8 - ADMITE = 1/2x1/4-1/2x1/8

RFA. H 20316

EJE 3/16 - ADMITE = 1/2x1/4-1/2x1/8

RFA. H 2014

- EJE 1/4 - ADMITE = 1/2x1/4-1/2x1/8

RFA. H 2118


- EJE 1/8 - ADMITE = 1/4x1/4-1/4x1/8 - EJE 3/16 - ADMITE = 1/4x1/4-1/4x1/8

RFA. H 21316 RFA. H 2218

- EJE 1/8 - ADMITE = 5/32x5/32

RFA. H 2314

- EJE 1/4 - ADMITE = 1x1/2



Portapiedras ajustable: Eje de 3 mm.

De primera calidad. Hecho de acero inoxidable no magnético para eje de 3 mm. La superficie ha sido pulida con arena para crear una superficie satinada no reflectante. Para piedras de hasta 1/4" (6 mm) de espesor.

Descripción: Portapiedras ajustable.

Portapiedras Eddie para piedras grandes planas: Eje de 1/8" (3,2 mm.)

Este portapiedras de aluminio con un eje de 1/8" esta hecho especialmente para pulidores de moldes y matrices que necesitan pulir bases planas. Permite más piedra en contacto con la superficie y así controlar las ondas y aguas que suelen darse en estas operaciones. El portapiedras permite sobresalir las piedras de 1/4" para preveer distorsiones en las paredes laterales. Utilizable con mini perfiladoras para trabajos grandes. Capaz para piedras de 2 3/4" de longitud x 1/2" de anchura y 1/4" de espesor. Con muelle de presión para cambio rápido de herramienta.

Descripción: Portapiedras Eddie.

RFA. 403-1000



RFA. HFE - 1



PORTA LIMAS DIAMANTE



RFA. = MORADO

- ADMITE 2 a 3 mm.

RFA. = ROJO

- ADMITE 4 a 6 mm.


RFA. = VERDE

- ADMITE 7 a 9 mm.


PORTAPIEDRAS - PORTALAMINAS Y OTROS

















RECTIFICADOR DE MUELAS MANUAL





LA PASTILLA ESTA FORMADA POR GRANOS DE DIAMANTE AGLOME-RADOS POR UN LIGANTE METALICO. LOS GRANOS SE ENCUEN-TRAN UNIFORMEMENTE REPARTIDOS EN EL INTERIOR DE LA PASTI-LLA; Y A MEDIDA QUE AUMENTA EL TIEMPO DE TRABAJO, VAN APA-RECIENDO NUEVAS ARISTAS DE GRANOS.

MANTENER LA MAXIMA SUPERFICIE DE CONTACTO CON LA MUELA.